

Tuyau d'air comprimé

VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00006

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00006>

Page d'accueil > Systèmes de manutention > Palonniers à ventouses VacuMaster > Pièces de rechange et d'usure des palonniers à ventouses VacuMaster > Pièces de rechange et d'usure du VacuMaster Eco > VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Tuyau d'air comprimé



Diamètre extérieur D: 21 mm

Diamètre intérieur d: 12 mm


Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PVC avec du tissu

Plage de pression (press. de service): bar

Température de travail: °C

Données de construction



Attribut	Valeur
d	12 mm
D	21 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	21-12
Plage de pression (press. de service)	bar
Température de travail	°C
Longueur max.	50 m
Poids/M	297 g/m
Poids/M	0,30 kg/m
Matière tuyau	PVC avec du tissu

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Tuyau d'air comprimé

VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00006

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00006>

Indication : Plage de pression : Basé sur une température de média et une température ambiante de + 20°C Rayon de pose : Basé sur la paroi intérieure du coude du tuyau en état statique Longueur : S'il vous plaît indiquer la longueur du tube lors de la commande!

Accessoires



SSB 12-22 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00160

Plage de serrage: 12,0 ... 22,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé




SSB 16-27 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00002

Plage de serrage: 16,0 ... 27,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé



SSB 20-32 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00003

Plage de serrage: 20,0 ... 32,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Tuyau d'air comprimé

VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00006

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00006>



KAPP 9 Band

Réf. article.:20.12.01.00036

Longueur L: 9 mm

Dimensions: Band



ST G1/2-AG 13 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00162

Filetage G1: G1/2"-M

Diamètre de tuyau int (recom.): 13 mm

Matière: Laiton

Surface: nickelé

Longueur L: 6 mm

Diamètre nominal dn: 11 mm



ST G1/4-AG 13 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00158

Filetage G1: G1/4"-M

Diamètre de tuyau int (recom.): 13 mm

Matière: Laiton

Surface: nickelé

Longueur L: 5,5 mm

Diamètre nominal dn: 7,5 mm

Contactez Schmalz


Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Tuyau d'air comprimé

VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00006

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00006>



ST G3/4-AG 13 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00164

Filetage G1: G3/4"-M

Diamètre de tuyau int (recom.): 13 mm

Matière: Laiton

Surface: nickelé

Longueur L: 8 mm

Diamètre nominal dn: 10,4 mm



ST G3/8-AG 13 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00160

Filetage G1: G3/8"-M

Diamètre de tuyau int (recom.): 13 mm

Matière: Laiton

Surface: nickelé

Longueur L: 5,9 mm

Diamètre nominal dn: 10 mm