

Connexion T

SVB-T 12

Réf. article.:10.09.02.00023

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00023>

Page d'accueil > Raccords instantanés à visser > SVB-T 12

Connexion T




Diamètre extérieur du tuyau: 12 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Longueur L: 69 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
d	12 mm
D1	19,90 mm
H	34 mm
H1	44 mm
L	69 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	Tuyau D = 12 d = 9
Type de tuyau	12-9
Matière	Laiton
Plage de pression (press. de service)	-0,95 ... 15,00 bar
Température de travail	-20 ... 80 °C
Poids	115 g
Famille de produit	STV

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Connexion T

SVB-T 12

Réf. article.:10.09.02.00023

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00023>

Accessoires



VSL 12-9 PE BL

Réf. article.:10.07.09.00050

Diamètre extérieur D: 12 mm

Diamètre intérieur d: 9 mm

Longueur max.: 100 m

Matière tuyau: PE

Plage de pression (press. de service): bar

Température de travail: °C



VSL 12-9 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00037

Diamètre extérieur D: 12 mm

Diamètre intérieur d: 9 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 70 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -20 ... 90 °C