# Ejecteur de base

SBP 15 G02 SDA

Réf. article.:10.02.01.00602

https://www.schmalz.com/10.02.01.00602



## Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger

- Diamètre des buses: 1,5 mm
- Fonction supplémentaire Ejecteur: Silencieux axial
- Degré d'évacuation: 85 %
- Raccord: G1/8"(1)-G1/8"(2)
- Pression optimale: 4,5 bar
- Capacité d'aspiration (max.): 71 l/min
- Consommation d'air (en aspiration): 105 l/min

## Données de construction




| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 15 mm |
| d | 4,20 mm |
| D | 14 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| H | 34 mm |
| H1 | 42 mm |
| H2 | 5,20 mm |
| H3 | 14 mm |
| L | 51,50 mm |
| L1 | 102 mm |
| L2 | 22 mm |
| L3 | 10 mm |
| L4 | 12,50 mm |
| LG1 | 8 mm |
| LG2 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 14 mm |
| X1 | 20 mm |

Contactez Schmalz
Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

# Ejecteur de base

SBP 15 G02 SDA

Réf. article.:10.02.01.00602

https://www.schmalz.com/10.02.01.00602

## Données techniques

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Diamètre des buses | 1,50 mm |
| Degré d'évacuation | 85 % |
| Capacité d'aspiration (max.) | 4,30 m³/h |
| Capacité d'aspiration (max.) | 71 l/min |
| Consommation d'air (en aspiration) | 6,30 m³/h |
| Consommation d'air (en aspiration) | 105 l/min |
| Niveau sonore libre | 72 dB(A) |
| Niveau sonore d'aspiration | 65 dB(A) |
| Plage de pression (press. de service) | 3,0 ... 6,0 bar |
| Pression optimale | 4,50 bar |
| Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. | 4 mm |
| Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío | 6 mm |
| Température de travail | 0 ... 60 °C |
| Plage de pression (press. de service) | 43,5 ... 87,0 |
| Capacité d'aspiration (max.) | 2,51 cfm |
| Consommation d'air (en aspiration) | 3,71 cfm |
| Poids | 22 g |
| Famille de produit | SBP |

Remarque : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur

## Accessoires

**BEF-PL 110x44.5x3 SBP**

Réf. article.:10.02.01.00511

| |
|---|
| Longueur L: 110 mm |
| Largeur B: 44,5 mm |
| Hauteur H: 3 mm |
| Utiliser la construction: Éjecteur de base SBP |

# Ejecteur de base

SBP 15 G02 SDA

Réf. article.:10.02.01.00602

https://www.schmalz.com/10.02.01.00602



**SET SBP M4-IG**

Réf. article.:10.02.01.00769

| |
|---|
| Longueur L: 50 mm |
| Largeur B: 14 mm |
| Utiliser la construction: Éjecteur de base SBP |
| Type: M4-IG |

**VFT G1/4-IG 80**

Réf. article.:10.07.01.00119

| |
|---|
| Raccord: G1/4"-F |
| Version: Elément filtrant court |
| Débit nominal: 110 l/min |
| Débit nominal: 6,6 m³/h |
| Porosité: 80 µm |

**VS-V-W-D PNP K 3C-D**

Réf. article.:10.06.02.00678

| |
|---|
| Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar |
| Version: Cube, affichage numérique |
| Conception vacuostat: Contacteur PNP |
| Connexion électrique: Câble |
| Entrées/sorties: 2 numériques |
| Display: Affichage 3 couleurs / 2 lignes |
| Type de protection IP: IP 40 |

# Ejecteur de base

SBP 15 G02 SDA

Réf. article.:10.02.01.00602

https://www.schmalz.com/10.02.01.00602

**VS-P10-W-D PNP K 3C-D**

Réf. article.:10.06.02.00680

| |
|---|
| Plage de mesure: 0,0 ... 10,0 bar |
| Version: Cube, affichage numérique |
| Conception vacuostat: Contacteur PNP |
| Connexion électrique: Câble |
| Entrées/sorties: 2 numériques |
| Display: Affichage 3 couleurs / 2 lignes |
| Type de protection IP: IP 40 |

## Pièces de rechange

**SD G1/8-AG 14x40**

Réf. article.:10.02.01.00540

| |
|---|
| Filetage G1: G1/8"-M |
| Diamètre extérieur D: 14 mm |
| Longueur L: 40 mm |