

## Préhenseur de courant

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

Réf. article.:10.01.30.01058

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01058>


Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Préhenseurs spéciaux > Préhenseurs à flux > Préhenseurs à flux pour surfaces très structurées SCG-HSS > SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

### Préhenseurs de courant pour la surfaces très structures



Nombre d': 1
Classe d'ex: E100
Fonction supplémentaire Ejecteur: Connexion air d'échappement axial
Course Z (max.): 25 mm
Diamètre Ds: 47 mm

### Données de construction



Attribut	Valeur
B1	73 mm
B2	72 mm
D	73 mm
D2	50 mm
D3	19,50 mm
D mk1	46 mm
Ds	47 mm
d	4 mm
G1	G1/8"-F
G2	G1/8"-F
G3	M5-F
G4	M5-F
H	105 mm
H1	143,50 mm
H2	75,50 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Fonction supplémentaire Ejecteur	Connexion air d'échappement axial
ESD-Status	

### Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | [info@schmalz.nl](mailto:info@schmalz.nl)

## Préhenseur de courant

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

Réf. article.:10.01.30.01058

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01058>

Classe d'ex	E100
Température de travail	5 ... 50 °C
Poids	520 g
Famille de produit	SCG-HSS

### Accessoires



#### SET SCG-HSS MS KUKA

Réf. article.:10.01.30.01065

Utiliser la construction: SCG-HSS

Montage: latéral



#### SD G3/8-AG 40x80 SCG

Réf. article.:10.01.30.00352

Filetage G1: G3/8"-M

Diamètre extérieur D: 40 mm

Longueur L: 80 mm

Utiliser la construction: Préhenseur à flux

## Préhenseur de courant

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

Réf. article.:10.01.30.01058

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01058>



### STV-W M5-AG 4

Réf. article.:10.08.02.00155

Filetage G1: M5-M

Diamètre extérieur du tuyau: 4 mm

Matière: Laiton nickelé

Température de travail: -20 ... 80 °C

Longueur L: 16,4 mm



### STV-GE M5-AG 4

Réf. article.:10.08.02.00200

Filetage G1: M5-M

Diamètre extérieur du tuyau: 4 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 7,9 mm

Longueur L: 15 mm



### STV-W M5-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00296

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 20,8 mm

Hauteur H: 13 mm

Filetage G1: M5-M

## Préhenseur de courant

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

Réf. article.:10.01.30.01058

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01058>



### STV-GE M5-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00201

Filetage G1: M5-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 9,9 mm

Longueur L: 18,8 mm



### STV-W G1/8-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00288

Filetage G1: G1/8"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Plastiques

Température de travail: °C

Longueur L: 20,8 mm



### STV-GE G1/8-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00204

Filetage G1: G1/8"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 11,4 mm

Longueur L: 16,4 mm

## Préhenseur de courant

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

Réf. article.:10.01.30.01058

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01058>



### VSL 6-4 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00002

Diamètre extérieur D: 6 mm

Diamètre intérieur d: 4 mm

Longueur max.: 500 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 35 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -20 ... 90 °C



### VSL 4-2 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00001

Diamètre extérieur D: 4 mm

Diamètre intérieur d: 2 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 20 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -40 ... 60 °C



### VSi V M8-4

Réf. article.:10.06.02.00567

Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar

Connexion électrique: Connecteur M8, 4 pôles

Affichage: LED

Type de protection IP: IP 65

## Préhenseur de courant

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

Réf. article.:10.01.30.01058

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01058>



### VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M

Réf. article.:10.01.45.00032

Tension DC: 24V - DC

Plage de pression (press. de service): 3,0 ... 10,0 bar

pour: Robots universels

Type: 1,8m

Longueur L: 1 760 mm

Poids: 2,5 kg



### VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M

Réf. article.:10.01.45.00033

Tension DC: 24V - DC

Plage de pression (press. de service): 3,0 ... 10,0 bar

pour: Robots universels

Type: 2,2m

Longueur L: 2 170 mm

Poids: 2,7 kg

## Pièces de rechange



### ERS SCG-HSS 5S

Réf. article.:10.01.30.01066

Utiliser la construction: SCG-HSS

contient: 5 broches de remplacement pour l'EDD