



Electrovanne EMVO pour la commande directe du vide



Diamètre nominal: 20 mm
Tension DC: 24V - DC
Fonction valve: Vanne à 3/2 voies
Commande de vanne: Sans courant, fermé
Filetage de connexion: G3/4"-F
Consommation DC: 40,8 W

Données de construction



Attribut	Valeur
d	9 mm
D	80 mm
G1	G3/4"-F
G2	G3/4"-F
G3	G3/4"-F
H	100 mm
H1	187,50 mm
H3	10 mm
L	206 mm
L2	43 mm
X1	45 mm
Y1	80 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre nominal	20 mm
Commande de vanne	Sans courant, fermé
Débit nominal	1200 l/min
Débit nominal	72 m³/h
Consommation DC	40,80 W
Tension DC	24V - DC

Électrovanne

EMVO 20 24V-DC 3/2 NC


Réf. article.:10.05.01.00050

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00050>



Poids	5,80 kg
Famille de produit	EMVO

Accessoires



FAS 80x39 G3/4-AG

Réf. article.:10.05.01.00062

Diamètre extérieur D: 80 mm

Longueur L: 39 mm

Filetage G1: G3/4"-M

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl