

Électrovanne

EMVP 8 24V-DC 3/2 NC

Réf. article.:10.05.02.00164

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00164>



Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Technique de vannes > Electrovanes > Electrovanes EMVP > EMVP 8 24V-DC 3/2 NC

Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique



Diamètre nominal: 8 mm

Tension DC: 24V - DC

Fonction valve: Vanne à 3/2 voies

Commande de vanne: Sans courant, fermé


Filetage de connexion: G1/4"-F

Plage de pression (press. de service): bar

Débit nominal: 6 m³/h

Poids: 0,15 kg

Données de construction



Attribut	Valeur
B	20 mm
B2	15,20 mm
d	5,50 mm
G1	G1/4"-F
G2	G1/4"-F
G3	G1/4"-F
G4	M5-F
H	112,80 mm
H2	22,20 mm
H3	12 mm
H4	32 mm
L	40 mm
L1	72 mm
X1	30 mm
Y1	20 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre nominal	8 mm
Débit nominal	6 m ³ /h

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Électrovanne

EMVP 8 24V-DC 3/2 NC


Réf. article.:10.05.02.00164

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00164>



Commande de vanne	Sans courant, fermé
Débit nominal	100 l/min
Consommation DC	1 W
Tension DC	24V - DC
Temps de fermet.	19 ms
Poids	0,15 kg
Famille de produit	EMVP

Accessoires



ASK B-Form-C 5000 K-3P

Réf. article.:21.04.06.00084

Connexion électrique: Douille Form C

Longueur du câble: 5 000 mm

Matière tuyau: PVC câble

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl