

## Ventouse à soufflets (ronde)

FG 62 NBR-55 N018

Réf. article.:10.01.06.00142

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00142>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > FG 62 NBR-55 N018

### Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales




Dimensions: 62

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Nombre de soufflets: 2,5

### Données de construction



| Attribut   | Valeur   |
|------------|----------|
| d          | 8 mm     |
| d2         | 29,50 mm |
| D1         | 62 mm    |
| Dk         | 18 mm    |
| Dmax(S)    | 65 mm    |
| Ds         | 62,20 mm |
| H          | 54 mm    |
| H2         | 13 mm    |
| Z (Course) | 29 mm    |

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

### Données techniques

| Attribut                          | Valeur                |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Force d'aspir.                    | 41,01 N               |
| Force de rupt.                    | 137 N                 |
| Volume                            | 61,12 cm <sup>3</sup> |
| Rayon de courbure (min) (convexe) | 75 mm                 |
| Dimensions                        | 62                    |
| Famille d'insert                  | N 018                 |
| Nombre de soufflets               | 2,50                  |

### Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | [info@schmalz.nl](mailto:info@schmalz.nl)

## Ventouse à soufflets (ronde)

FG 62 NBR-55 N018

Réf. article.:10.01.06.00142

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00142>

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Matière                        | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A             |
| Poids                          | 39,20 g                |
| Famille de produit             | FG                     |

### Accessoires



#### SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Réf. article.:10.01.06.01065

Famille d'insert: N 018

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur L1: 28,8 mm

Longueur utile: 4 mm

Diamètre nominal dn: 4,4 mm

Largeur des appartements SW2: 5 mm

Matière: Aluminium



#### SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

Réf. article.:10.01.06.01066

Famille d'insert: N 018

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur L1: 28,8 mm

Longueur utile: 15 mm

Diamètre nominal dn: 4,4 mm

Largeur des appartements SW2: 5 mm

Matière: Aluminium

### Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | [info@schmalz.nl](mailto:info@schmalz.nl)