Ventouse à soufflets (rondes)

FSG 20 NBR-55 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.00005

https://www.schmalz.com/10.01.06.00005

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

- Dimensions: 20
- Matière: Caoutchouc nitrile NBR
- Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A
- Matière: Aluminium
- Raccord: G1/8"-F
- Nombre de soufflets: 2,5
- Raccord du vide: G1/8"-F

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	10,50 mm
dn	3,50 mm
Dmax(S)	21 mm
Ds	20 mm
G1	G1/8"-F
H	34,10 mm
LG1	8,50 mm
SW1	14 mm
Z (Course)	9 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Dimensions	20
Nombre de soufflets	2,50
Raccord	G1/8-IG
Rayon de courbure (min) (convexe)	30 mm
Volume	2,30 cm^3

Contactez Schmalz
Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Ventouse à soufflets (rondes)

FSG 20 NBR-55 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.00005

https://www.schmalz.com/10.01.06.00005

Force d'aspir.	5,20 N
Force de rupt.	12,10 N
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm
Poids	6,40 g
Famille de produit	FSG

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Force de rupture : La force de rupture est réduite de 40 % pour les modèles en caoutchouc naturel Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires

FD 16 120

Réf. article.:10.01.06.02565

Diamètre extérieur D: 16 mm
Porosité: 120 µm
Utiliser la construction: Ventouse à soufflets
Dimensions: FG20/FGA20

SPI 21 PEEK

Réf. article.:10.01.06.03285

Dimensions: 21
Matière: Polyétheréthercétone

Pièces de rechange

Ventouse à soufflets (rondes)

FSG 20 NBR-55 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.00005

https://www.schmalz.com/10.01.06.00005

SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Réf. article.:10.01.06.05731

Famille d'insert: N 016
Filetage G1: G1/8"-F
Longueur L1: 18,5 mm
Longueur utile: 12 mm
Diamètre nominal dn: 3,5 mm
Matière: Aluminium

FG 20 NBR-55 N016

Réf. article.:10.01.06.00054

Dimensions: 20
Matière: Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A
Nombre de soufflets: 2,5