Ventouse plate (ronde)

PFG 1.5 NBR-ESD-55 N002

Réf. article.:10.01.01.13783

https://www.schmalz.com/10.01.01.13783

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses



- Dimensions: 1,5
- Matière: Caoutchouc nitrile NBR-ESD
- Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Données de construction



Attribut	Valeur
d	1,20 mm
Dk	1,80 mm
Dmax(S)	1,80 mm
Ds	1,50 mm
H	2,50 mm
Z (Course)	0,10 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	0,06 N
Volume	0,00 cm^3
Rayon de courbure (min) (convexe)	2 mm
Dimensions	1,50
Famille d'insert	N 002
Matière	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A

Contactez Schmalz
Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Ventouse plate (ronde)

PFG 1.5 NBR-ESD-55 N002

Réf. article.:10.01.01.13783

https://www.schmalz.com/10.01.01.13783

Poids	0,10 g
Famille de produit	PFG

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires

SA-NIP N002 M3-AG DN70

Réf. article.:10.01.01.00314

Filetage G1: M3-M
Longueur L1: 6,5 mm
Longueur utile: 2 mm
Matière: Aluminium