Ventouse plate (ronde)

SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E MOS

Réf. article.:10.01.01.12217

https://www.schmalz.com/10.01.01.12217

Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique

- Dimensions: 70
- Matière: Caoutchouc naturel NK
- Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A
- Raccord: G1/4-AG
- Type: E

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	36 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	74 mm
Ds	70 mm
G1	G1/4"-M
H	26,20 mm
LG1	12,40 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	4 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	70
Matière	Caoutchouc naturel NK
Force d'aspir. d2	100 N
Force d'aspir.	200 N
Force latérale	145 N
Volume	16 cm^3
Rayon de courbure (min) (convexe)	95 mm

Contactez Schmalz
Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Ventouse plate (ronde)

SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E MOS

Réf. article.:10.01.01.12217

https://www.schmalz.com/10.01.01.12217

Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Nombre de soufflets	0
Poids	62 g
Famille de produit	SHFN

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Force de rupture : La force de rupture est réduite de 40 % pour les modèles en caoutchouc naturel Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires

SIEB 14.5x1 MS-A2 0.103/0.15

Réf. article.:10.05.03.00023

Diamètre extérieur D: 14,5 mm
Longueur L: 1 mm
Matière: Laiton / Inox

Pièces de rechange



RED-NIP G1/4-AG M10x1.25-AG AL

Réf. article.:10.01.01.12194

Filetage G1: G1/4"-M
Matière: Aluminium

Ventouse plate (ronde)

SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E MOS

Réf. article.:10.01.01.12217

https://www.schmalz.com/10.01.01.12217

DR 46/36x5 S05 EPDM-15 KE

Réf. article.:10.01.06.01678

Diamètre extérieur D: 46 mm
Diamètre intérieur d: 36 mm
Hauteur H: 5 mm
Type de matière: Mousse S, Hauteur 5 mm
Matière: EPDM
Dureté de la matière [Shore A]: 15 Shore A
avec: Adhésif d'un côté