Ventouse plate (ronde)

SPU 100 SI-60 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.01108

https://www.schmalz.com/10.01.01.01108

Page d’accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates SPU > SPU 100 SI-60 G1/4-IG

Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses

- Dimensions: 100
- Matière: Silicone SI
- Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A
- Raccord: G1/4"-F

Données de construction



Attribut	Valeur
d	22 mm
d2	60 mm
Dmax(S)	108 mm
Ds	100 mm
G1	G1/4"-F
H	25 mm
H1	26 mm
LG1	13 mm
Z (Course)	7 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	425 N
Force d'aspir. d2	185 N
Volume	44,30 cm^3
Rayon de courbure (min) (convexe)	130 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	9 mm
Dimensions	100
Matière	Silicone SI

Contactez Schmalz
Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Ventouse plate (ronde)

SPU 100 SI-60 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.01108

https://www.schmalz.com/10.01.01.01108

Dureté de la matière [Shore A]	60 Shore A
Poids	100 g
Nombre de soufflets	0
Famille de produit	SPU

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires

SU 100

Réf. article.:10.01.01.12840

- Dimensions: 100
- Plage de serrage: 100,0 ... 115,0 mm
- Résistance thermique: 80 °C

Pièces de rechange

DR-SPU 100 SI-60

Réf. article.:10.01.01.01105

- Dimensions: 100
- Matière: Silicone SI
- Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A