

Ventouse plate (ronde)

SFF 40 SI-55 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.01.14258

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14258>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per pellicole e carta > Ventose SFF / SFB1 > SFF 40 SI-55 G1/4-AG

Ventouse plate (ronde) pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles




Dimensions: 40

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Propri: FDA-compatible

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Dmax(S)	42 mm
Ds	40 mm
dn	4 mm
G1	G1/4-AG
LG1	10 mm
H	26,20 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	2,70 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	48,60 N
Volume	4,30 cm ³
Dimensione	40
Numero pieghe	0
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	17,70 g
Famiglia de prodotti	SFF

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SFF 40 SI-55 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.01.14258

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14258>

Pezzi di ricambio



SFF 40 SI-55 SC050

Numero articolo.:10.01.01.13750

Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Numero pieghe: 0



SC 050 G1/4-AG SW410

Numero articolo.:10.01.06.04347

Geometria del collegamento: 050

Allacciamento: G1/4"-AG

Lunghezza di montaggio: 7,2 mm

Diametro nominale dn: 4,1 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de