

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB1 15 ED-65 SC040

Réf. article.:10.01.06.02783

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02783>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > SPB1 15 ED-65 SC040

Ventouse (ronde) à 1,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables




Dimensions: 15

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d	7,50 mm
d1	10,50 mm
d2	9,50 mm
D1	18,40 mm
Dk	15,10 mm
Dmax(S)	19,70 mm
Ds	15,40 mm
H	15 mm
H2	4,60 mm
Z (Course)	6 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	4,30 N
Force de rupt.	9 N
Force latérale	5 N
Volume	1,50 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	8 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm
Dimensions	15

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB1 15 ED-65 SC040

Réf. article.:10.01.06.02783

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02783>

Famille d'insert	SC 040
Nombre de soufflets	1,50
Matière	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A
Poids	1,30 g
Famille de produit	SPB1

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SC 040 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.02490

Géométrie de raccordement: 040

Raccord: G1/8"-M

Longueur L1: 20,2 mm

Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.02482

Géométrie de raccordement: 040

Raccord: G1/8"-F

Longueur L1: 20,7 mm

Longueur utile: 14 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB1 15 ED-65 SC040

Réf. article.:10.01.06.02783

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02783>



SPI 12 PA SPB1-15

Réf. article.:10.01.06.03709

Dimensions: 12

Matière: Polyamide

Application: SPB1-15



SC 040 NPT1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.02541

Géométrie de raccordement: 040

Raccord: NPT1/8-M

Longueur L1: 20,9 mm

Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm



SC 040 NPT1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.02542

Géométrie de raccordement: 040

Raccord: NPT1/8-F

Longueur L1: 20,7 mm

Longueur utile: 14 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm