

Ventouse à soufflets SI-HD (ronde)

SPB4f 50 SI-HD-65 SC090

Réf. article.:10.01.06.03564

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03564>

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales




Dimensions: 50

Matière: Silicone SI-HD

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Nombre de soufflets: 4,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d	20 mm
d1	24,80 mm
d2	21 mm
D1	41,60 mm
Dk	31 mm
Dmax(S)	52 mm
Ds	49,70 mm
H	65 mm
H2	14 mm
H3	16 mm
Z (Course)	26 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir. de -200 mbar	13,70 N
Force d'aspir. de -400 mbar	27,30 N
Force d'aspir.	41 N
Volume	33,11 cm ³
Dimensions	50
Famille d'insert	SC 090
Nombre de soufflets	4,50
Matière	Silicone SI-HD

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Ventouse à soufflets SI-HD (ronde)

SPB4f 50 SI-HD-65 SC090

Réf. article.:10.01.06.03564

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03564>

Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A
Poids	22,60 g
Famille de produit	SPB4f