

Ventouses à soufflets (ovales)

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.03740

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03740>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > Ventouses à soufflets SPOB1f (ovales, 1,5 soufflets) > SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées



Dimensions (LxB): 80 x 35


Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Filetage G1: G1/4"-M

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
b2	21 mm
B1	35 mm
Bmax(S)	38 mm
Bs	34,50 mm
dn	6,10 mm
G1	G1/4"-M
H	34,20 mm
L2	66 mm
L1	80 mm
LG1	10 mm
Lmax(S)	83 mm
Ls	79,50 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	11 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir. de -200 mbar	24,90 N
Force d'aspir. de -400 mbar	49,80 N
Force d'aspir.	74,70 N
Volume	26,12 cm ³

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Ventouses à soufflets (ovales)

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.03740

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03740>

Largeur de pièces (min)	30 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	8 mm
Dimensions (LxB)	80 x 35
Nombre de soufflets	1,50
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	25,60 g
Famille de produit	SPOB1f

Accessoires



SC-SW 60 6

Réf. article.:10.05.04.00096

Largeur des appartements SW1: 6 mm

Diamètre nominal: 60



SC-SW 80 6

Réf. article.:10.05.04.00097

Largeur des appartements SW1: 6 mm

Diamètre nominal: 80

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Ventouses à soufflets (ovales)

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.03740

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03740>



SC-SW 100 6

Réf. article.:10.05.04.00098

Largeur des appartements SW1: 6 mm

Diamètre nominal: 100



SC-SW 120 6

Réf. article.:10.05.04.00099

Largeur des appartements SW1: 6 mm

Diamètre nominal: 120



SC-SW 200 6

Réf. article.:10.05.04.00100

Largeur des appartements SW1: 6 mm

Diamètre nominal: 200

Ventouses à soufflets (ovales)

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.03740

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03740>



SC-SW 240 6

Réf. article.:10.05.04.00101

Largeur des appartements SW1: 6 mm

Diamètre nominal: 240

Pièces de rechange



SC 050-AR G1/4-AG MOD

Réf. article.:10.01.06.03741

Géométrie de raccordement: 050-AR

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur L1: 26,5 mm

Longueur utile: 7,2 mm

Diamètre nominal dn: 6,1 mm



SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR

Réf. article.:10.01.06.03627

Dimensions (LxB): 80 x 35

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl