

Couverture pour ventouse

SU 120

Réf. article:10.01.01.12437

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12437>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Accessoires Ventouses à vide >

Housses pour ventouses SU > SU 120

Housse de ventouse




Dimensions: 120

Portée d'étendue: 115,0 ... 130,0 mm

Résistance thermique: 80 °C

Données de construction



Attribut	Valeur
d	5 mm
D	132 mm
D2	50 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	120
Plage de serrage	115,0 ... 130,0 mm
Poids	2,8 g



Couverture pour ventouse

SU 120

Réf. article:10.01.01.12437

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12437>

En cas d'utilisation verticale avec une plaque ventouse ou une ventouse, la force latérale est réduite de jusqu'à 70 %. Il convient de choisir un générateur de vide d'une puissance d'aspiration supérieure de 10 %
