

Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N023 G1/4-AG DN350

Réf. article:10.01.05.00122

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00122>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (ovales) > SA-NIP

N023 G1/4-AG DN350

Insert de raccordement de ventouse



Insert: N 023

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur hors-tout: 25 mm


Longueur ajustable: 5 mm

Diamètre nomin.: 3,50 mm

Matière: Aluminium

Ouverture de clé SW2: 5 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	3,5 mm
D	13,5 mm
D2	12 mm
G1	G1/4"-M
L	5 mm
L1	25 mm
L2	8 mm
L3	2 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
SW2	5 mm

Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N023 G1/4-AG DN350

Réf. article:10.01.05.00122

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00122>



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 023
Matière	Aluminium
Poids	9,4 g