

## Ventouse à soufflets (ronde)

FG 7 SI-55 N016

Réf. article:10.01.06.00055

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00055>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > FG 7 SI-55 N016

### Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales



Dimensions: 7

Matière de la ventouse: Silicone SI


Dureté de la matière: 55 °Sh

Propriété de la matière:

FDA-compatible

Nombre de soufflets: 2.5

### Données de construction



| Attribut   | Valeur |
|------------|--------|
| d          | 4,5 mm |
| d2         | 1,8 mm |
| D1         | 6,5 mm |
| Dk         | 9 mm   |
| Dmax(S)    | 7 mm   |
| Ds         | 5,9 mm |
| H          | 14 mm  |
| H2         | 3,8 mm |
| H3         | 6,5 mm |
| Z (Course) | 3 mm   |

## Ventouse à soufflets (ronde)

FG 7 SI-55 N016


Réf. article:10.01.06.00055

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00055>

### Données techniques

| Attribut                          | Valeur                |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Force d'aspir.                    | 0,15 N                |
| Force de rupt.                    | 0,9 N                 |
| Volume                            | 0,162 cm <sup>3</sup> |
| Rayon de courbure (min) (convexe) | 7,5 mm                |
| Dimensions                        | 7                     |
| Famille d'insert                  | N 016                 |
| Nombre de soufflets               | 2,5                   |
| Matière                           | Silicone SI           |
| Dureté de la matière [Shore A]    | 55 Shore A            |
| Poids                             | 0,5 g                 |
| Famille de produit                | FG                    |

### Accessoires



#### SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Réf. article:10.01.06.05735

Insert de raccordement de ventouse

Insert: N 016

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur hors-tout: 20 mm

Longueur ajustable: 6 mm

Diamètre nomin.: 3,50 mm

Matière: Aluminium

## Ventouse à soufflets (ronde)

FG 7 SI-55 N016

Réf. article:10.01.06.00055

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00055>



### SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Réf. article10.01.06.05731

Insert de raccordement de ventouse

Insert: N 016

Filetage G1: G1/8"-F

Longueur hors-tout: 18.5 mm

Longueur ajustable: 12 mm

Diamètre nomin.: 3,50 mm

Matière: Aluminium



### SA-NIP N016 M5-AG DN250

Réf. article10.01.06.00123

Insert de raccordement de ventouse

Insert: N 016


Filetage G1: M5-M

Longueur hors-tout: 16 mm

Longueur ajustable: 5 mm

Diamètre nomin.: 2,50 mm

Matière: Aluminium



### SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

Réf. article10.01.06.04062

Insert de raccordement de ventouse

Insert: N 016

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur hors-tout: 20 mm

Longueur ajustable: 6 mm

Diamètre nomin.: 3,10 mm

Matière: Inox aust.

Ouverture de clé SW2: 3 mm

## Ventouse à soufflets (ronde)

FG 7 SI-55 N016

Réf. article:10.01.06.00055

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00055>



### SA-NIP N016 M5-AG DN250

Réf. article10.01.06.04365

Insert de raccordement de ventouse

Insert: N 016

Filetage G1: M5-M


Longueur hors-tout: 16 mm

Longueur ajustable: 5 mm

Diamètre nomin.: 2,50 mm

Matière: Inox aust.

Ouverture de clé SW2: 3 mm



### SA-NIP N016 M5-IG DN310

Réf. article10.01.06.04689

Insert de raccordement de ventouse

Insert: N 016

Filetage G1: M5-F


Longueur hors-tout: 16 mm

Longueur ajustable: 10 mm

Diamètre nomin.: 3,10 mm

Matière: Inox aust.

Ouverture de clé SW2: 3 mm



### SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

Réf. article10.01.06.04690

Insert de raccordement de ventouse

Insert: N 016

Filetage G1: G1/8"-F

Longueur hors-tout: 18.5 mm

Longueur ajustable: 12 mm

Diamètre nomin.: 3,10 mm

Matière: Inox aust.