

Ventouse à soufflets (ronde)

FGB 25 NBR-55 N049

Réf. article:10.01.06.00109

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00109>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > FGB 25 NBR-55 N049

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales



Dimensions: 25


Matière de la ventouse:

Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière: 55 °Sh

Nombre de soufflets: 3.5

Données de construction



Attribut	Valeur
d	5 mm
d2	10 mm
D1	25 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	26,5 mm
Ds	23 mm
H	43 mm
H2	9 mm
Z (Course)	22 mm

Données techniques

Ventouse à soufflets (ronde)

FGB 25 NBR-55 N049

Réf. article:10.01.06.00109

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00109>



Attribut	Valeur
Nombre de soufflets	3,5
Dimensions	25
Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Force d'aspir.	4,5 N
Force de rupt.	20 N
Volume	7,071 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	25 mm
Poids	5,6 g
Famille de produit	FGB