

Ventouse à soufflets (rectangulaire)

FSGB-R 80x40 SI-50 G1/8-IG


Réf. article:10.01.06.02291

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02291>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement >


Ventouses à soufflets FSGB-R (rectangulaires) > FSGB-R 80x40 SI-50 G1/8-IG

Ventouse à soufflets (rectangulaire)



Dimensions (Lxl): 80 x 40 mm
 Matière de la ventouse: Silicone SI
 Dureté de la matière: 50 °Sh
 Nombre de soufflets: 3.5
 Matière d'insert: Aluminium
 Raccord du vide: G1/8"-F

Données de construction



Attribut	Valeur
b2	19 mm
B1	34 mm
Bmax(S)	44 mm
Bs	34 mm
G1	G1/8"-F
H	39 mm
l2	59 mm
L1	74 mm
LG1	6 mm
Lmax(S)	84 mm
Ls	74 mm
Z (Course)	12,5 mm

Ventouse à soufflets (rectangulaire)

FSGB-R 80x40 SI-50 G1/8-IG

Réf. article:10.01.06.02291

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02291>




Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	61 N
Volume	61 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	15 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	9 mm
Dimensions (LxB)	80 x 40
Nombre de soufflets	3,5
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	50 Shore A
Poids	87 g
Famille de produit	FSGB-R

Indication : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité
Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Pièces de rechange



FSGB-R 80x40 SI-50

Réf. article 10.01.06.01113

Ventouse à soufflets (rectangulaire)

Dimensions (Lxl): 80 x 40 mm

Matière de la ventouse: Silicone SI

Dureté de la matière: 50 °Sh

Nombre de soufflets: 3.5


Ventouse à soufflets (rectangulaire)

FSGB-R 80x40 SI-50 G1/8-IG

Réf. article:10.01.06.02291

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02291>

Accessoires



ST-RAHM 75x36 1

Réf. article10.01.06.02279

Cadre de soutien

Longueur L: 75 mm

Largeur B: 36 mm

Diamètre: 1 mm