

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB1 10 ED-65 SC030

Réf. article:10.01.06.02782

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02782>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement >

SPB1 10 ED-65 SC030

Ventouse (ronde) à 1,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables




Dimensions: 10

Matière de la ventouse: Elastodur

Dureté de la matière: 65 °Sh

Nombre de soufflets: 1.5

Données de construction



Attribut	Valeur
d	5,5 mm
d1	7,5 mm
d2	5,6 mm
D1	11 mm
Dk	9,4 mm
Dmax(S)	11,3 mm
Ds	9,8 mm
H	12,1 mm
H2	4,2 mm
Z (Course)	4 mm

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB1 10 ED-65 SC030

Réf. article:10.01.06.02782

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02782>



Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	1,5 N
Force de rupt.	4 N
Force latérale	2 N
Volume	0,454 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	5 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm
Dimensions	10
Famille d'insert	SC 030
Nombre de soufflets	1,5
Matière	Elastodur
Dureté de la matière [Shore A]	65.0 Shore A
Poids	0,4 g
Famille de produit	SPB1

Accessoires



SC 030 M5-AG

Réf. article 10.01.06.02802

Élément de fixation pour ventouse "SchmalzConnector"

Géométrie de raccordement: 030

Raccord du vide: M5-M

Longueur hors-tout: 15.5 mm

Longueur ajustable: 5 mm

Diamètre nominal dn: 1.8 mm

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB1 10 ED-65 SC030

Réf. article:10.01.06.02782

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02782>



SPI 8 PA SPB1-10

Réf. article10.01.06.03710

Insert de ventouse pour empêcher la déformation de la pièce à saisir

Dimensions: 8

Matière: Polyamide

Application: SPB1-10