

Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N016 M5-AG DN250

Réf. article:10.01.06.04365

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04365>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > SA-NIP N016 M5-AG DN250

Insert de raccordement de ventouse



Insert: N 016

Filetage G1: M5-M

Longueur hors-tout: 16 mm


Longueur ajustable: 5 mm

Diamètre nomin.: 2,50 mm

Matière: Inox aust.

Ouverture de clé SW2: 3 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	2,5 mm
D	6,5 mm
D2	5,8 mm
G1	M5-M
L	5 mm
L1	16 mm
L2	3,5 mm
L3	2,5 mm
LG1	5 mm
SW1	7 mm
SW2	3 mm

Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N016 M5-AG DN250

Réf. article:10.01.06.04365

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04365>



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 016
Matière	Inox aust.