

Multi-Clamp - Semelle

VC-M-SP 160x160x30

Réf. article:10.01.12.01836

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01836>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Dispositifs de bridage pour l'usinage manuel

> Multi-Clamp Plaques de bridage VC-M-SP / VC-M-SPV > VC-M-SP 160x160x30

Multi-Clamp - Semelle avec une génération



Longueur L: 160 mm

Largeur B: 160 mm


Hauteur H: 30 mm

Consommation d'air: 2.88 m³/h

Consommation d'air: 48 l/min

Capacité d'aspiration: 2.3 m³/h

Données de construction



Attribut	Valeur
B	160 mm
H	30 mm
d	6 mm
L	160 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	0,875 kg

Multi-Clamp - Semelle

VC-M-SP 160x160x30

Réf. article:10.01.12.01836

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01836>

Accessoires



VC-M-B 170x165x209

Réf. article:10.01.12.01854

Dispositif de tournant et pivotement Multi-Base

Longueur L: 170 mm

Largeur B: 165 mm

Hauteur H: 209 mm