

Bloc de bridage

VCBL-B 130x30x29 TV

Réf. article:10.01.12.03168

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03168>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Dispositifs de bridage pour les systèmes de Biesse > Blocs de bridage VCBL-B > VCBL-B 130x30x29 TV

Bloc de bridage




Dimensions (Lxl): 130 x 30 mm

Hauteur H: 29 mm

avec: Palpeur mécanique

Données de construction



Attribut	Valeur
B	34 mm
B1	117 mm
H	29 mm
H2	19 mm
L	130 mm
L1	130 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	0,282 kg

Biesse est une marque déposée et protégée. Les produits présentés ici ont été développés par la société J. Schmalz GmbH spécialement pour les centres d'usinage CNC de Biesse.

Bloc de bridage


VCBL-B 130x30x29 TV

Réf. article:10.01.12.03168

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03168>



Pièces de rechange



ADP-RING-100.5x15.5-VCBL-B

Réf. article:10.01.12.03345

Bague d'ajustement pour le montage de la bloc de bridage par le vide dans un support de ventouse

Diamètre extérieur D: 100.5 mm

Hauteur H: 15.5 mm

pour: Bloc d'aspiration VCBL-T




TV D9 4.3

Réf. article:10.01.12.02514

Palpeur pour la désactivation de ventouses non occupées ou Bloc de bridage

Diamètre extérieur D: 9 mm

Course ressort Z: 4.3 mm



REIB-PL 130x30x5.5 VCSP

Réf. article:10.01.12.01438

Plaque de friction

Longueur L: 130 mm

Largeur B: 30 mm

Hauteur H: 5.5 mm


pour: Plaque à ventouses bloc d'asp.

Bloc de bridage

VCBL-B 130x30x29 TV

Réf. article:10.01.12.03168

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03168>



VCDR 130x30x9


Réf. article10.01.12.00804

cadre d'étanchéité

Longueur L: 130 mm

Largeur B: 30 mm

Hauteur H: 9 mm



VST VCSP

Réf. article10.01.12.01543

Jeu de pièces d'usure

pour: Plaque à ventouses bloc d'asp.



VST VCTV

Réf. article10.01.12.01651

Jeu de pièces d'usure

pour: Palp. mécanique bloc d'aspir.

Accessoires

Bloc de bridage

VCBL-B 130x30x29 TV

Réf. article:10.01.12.03168

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03168>



SCHE 90/17x0.4 ST VCBL-B

Réf. article10.01.12.03188

Rondelle

Diamètre extérieur D: 90 mm

Diamètre intérieur d: 17 mm

Hauteur H: 0.4 mm

Matière: Acier

pour: Bloc d'aspiration VCBL-B