

Bloc de bridage Innospann

ISBL 80x28x97

Réf. article:10.01.15.00659

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00659>


Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour l'usinage du métal et du plastique > Systèmes Innospann pour l'usinage du métal et du plastique > Innospann Plaque métallique système ISST-MPL > ISBL 80x28x97

Innospann bloc de bridage pour Steel-Plate et Adapter-Plate



Dimensions (Lxl): 80 x 28 mm
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 97 mm

Pièces de rechange



ISDR 81x31x12 Cup 3 NBR-50

Réf. article10.01.15.00419

cadre d'étanchéité

Longueur L: 81 mm

Largeur B: 31 mm

Hauteur H: 12 mm

Type: Cup 3

Matière de la ventouse:


Caoutchouc art. NBR 50±5ShA

Bloc de bridage Innospann

ISBL 80x28x97

Réf. article:10.01.15.00659

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00659>



ISDR 81x81x12 Cup 1 NBR-50

Réf. article10.01.15.00158

cadre d'étanchéité

Longueur L: 81 mm

Largeur B: 81 mm

Hauteur H: 12 mm

Type: Cup 1

Matière de la ventouse:

Caoutchouc art. NBR 50±5ShA