

## Modules d'éjecteur

### SEP HV 2 16 22 S

Réf. article:10.02.01.01410

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01410>


Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Modules d'éjecteur > Modules d'éjecteur ecoPump SEP > SEP HV 2 16 22 S

## Cartouche d'éjecteur multi-étagé



Version: Haut niveau de vide  
 Nombre d'étages: 2  
 Diamètre de buse: 1,6 mm  
 Diamètre d'alésage: 22 mm  
 Version: Avec soupape de sûreté  
 Degré d'évacuation: 90 %  
 Plage de pression (press d service):  
 2,0 ... 6,0 bar  
 Pression optimale: 4 bar  
 Capacité d'aspiration (max):  
 152.6 l/min  
 Consommation d'air (en aspiration):  
 103 l/min

## Données de construction



Attribut	Valeur
D1	10,8 mm
D2	21,8 mm
L1	8 mm
L2	67,5 mm
L3	92 mm

## Données techniques

# Modules d'éjecteur

## SEP HV 2 16 22 S

Réf. article:10.02.01.01410

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01410>



Attribut	Valeur
Poids	15,8 g
Température de travail	0 ... 60 °C
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp.	6 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío	12 mm
Plage de pression (press. de service)	2,0 ... 6,0 bar
Plage de pression (press. de service)	29.0...87.0
Pression optimale	4 bar
Pression optimale	58 psi
Niveau sonore libre	87 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration	76 dB(A)
Capacité d'aspiration (max.)	9,39 m³/h
Capacité d'aspiration (max.)	152,6 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	5,388 cfm
Consommation d'air (en aspiration)	6,34 m³/h
Consommation d'air (en aspiration)	103 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	3,637 cfm
Degré d'évacuation	90 %
Nombre d'étages	2
Diamètre de buse	1,6 mm
Diamètre d'alésage	22 mm
Conception	High Vacuum

---

## Pièces de rechange

## Modules d'éjecteur

SEP HV 2 16 22 S

Réf. article:10.02.01.01410

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01410>



### ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

Réf. article10.02.01.01450

Jeu de pièces de rechange

pour: Module ejecteur

Taille: 22

contient: 6x Clapet anti-retour

## Accessoires



### SHC 2 22

Réf. article10.02.01.01512

Schmalz Holder Cap

Nombre d'étages: 2

Diamètre d'alésage: 22 mm



### SD 29x70 SHC 22

Réf. article10.02.01.01517

Silencieux pour générateur de vide

Diamètre extérieur D: 29 mm

Longueur L: 70 mm

pour: Schmalz Holder Cap

Taille: 22

## Modules d'éjecteur

SEP HV 2 16 22 S

Réf. article:10.02.01.01410

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01410>



### SFE 22

Réf. article10.02.01.01421

Elément de fixation Schmalz

Diamètre d'alésage: 22 mm

Raccord d'air comprimé: G1/4"-F

Raccord de ventouse: G3/8"-F

Raccord du vide: G1/4"-F



### BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22

Réf. article10.08.03.00315

Equerre de fixation

Largeur B: 50 mm

Hauteur H: 40 mm

Longueur L: 41 mm

Epaisseur s: 5 mm

pour: Schmalz Fixation Element

Taille: 22



### SET SFE 22

Réf. article10.02.01.01577

Kit de montage

pour: Schmalz Fixation Element

Taille: 22

## Modules d'éjecteur

SEP HV 2 16 22 S

Réf. article:10.02.01.01410

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01410>



### **SEV G1/8-IG G1/4-AG**

Réf. article10.02.01.01471

La soupape d'échappement rapide charge

Filetage G1: G1/8"-F

Filetage G2: G1/4"-M