

Électrovanne

EMVO 12 230V-AC 3/2 NC

Réf. article:10.05.01.00052

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00052>




Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Technique de vannes > Electrovanes > Electrovanes
EMVO > EMVO 12 230V-AC 3/2 NC

Electrovanne EMVO pour la commande directe du vide



Diamètre nominal: 12 mm
Tension: 230V - AC
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Système: Sans courant, fermé
Filetage de connexion: G1/2"-F

Données de construction



Attribut	Valeur
d	6,5 mm
D	80 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/2"-F
G3	G1/2"-F
H	60 mm
H1	135,5 mm
L	122 mm
L2	32 mm
X1	24 mm
Y1	40 mm

Électrovanne

EMVO 12 230V-AC 3/2 NC

Réf. article:10.05.01.00052

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00052>



Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre nominal	12 mm
Commande de vanne	Sans courant, fermé
Débit nominal	350 l/min
Débit nominal	21 m ³ /h
Spannung DC	230V - AC
Poids	1,2 kg

Accessoires



FAS 80x33.8 G1/2-AG

Réf. article 10.05.01.00061

Filtre avec extension

Diamètre extérieur D: 80 mm

Longueur L: 33.8 mm

Filetage G1: G1/2"-M