

## Raccord de tuyau

### ST G1-AG 32 MS-V

Réf. article:10.08.03.00168

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00168>


Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Accessoires pour raccords filetés > ST G1-AG 32 MS-V

## Raccord de tuyau



Filetage G1: G1"-M  
 Diamètre de tuyau intérieur: 32 mm  
 Matière: Laiton  
 Surface: nickelé

## Données de construction



Attribut	Valeur
dn	26 mm
D	32 mm
G1	G1"-M
L	10,5 mm
L1	62 mm
LG1	16 mm
SW1	36 mm

## Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Laiton

## Raccord de tuyau

### ST G1-AG 32 MS-V

Réf. article:10.08.03.00168

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00168>

Attribut	Valeur
Poids	176 g

---

## Accessoires



### VSL 41-32 PVC-DS

Réf. article:10.07.09.00008

Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé

Diamètre extérieur D: 41 mm

Diamètre intérieur d: 32 mm

Longueur (max.): 30 m

Matière: PVC, avec spirale de fil

Rayon de pose (min): 110 mm

Plage de pression (press d service):

-0,85 ... 4,00 bar

Temp. secondaire: -15 ... 65 °C