

Ventouse plate (ronde)

PFYN 50 PU-55 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.01.00119

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00119>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates PFYN > PFYN 50 PU-55 G1/8-IG

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses



Dimensions: 50


Matière: Polyuréthane PU

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord du vide: G1/8"-F

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	3,50 mm
Dmax(S)	53,50 mm
Ds	50 mm
G1	G1/8"-F
H	31 mm
LG1	9 mm
SW1	14 mm
Z (Course)	4 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	91 N
Volume	7 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	75 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm
Dimensions	50
Matière	Polyuréthane PU
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

PFYN 50 PU-55 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.01.00119

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00119>

Poids	17,30 g
Famille de produit	PFYN
Nombre de soufflets	0

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SU 50

Réf. article.:10.01.01.12837

Dimensions: 50

Plage de serrage: 45,0 ... 60,0 mm

Résistance thermique: 80 °C

Pièces de rechange



SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

Réf. article.:10.01.01.03524

Filetage G1: G1/8"-F

Longueur L1: 25 mm

Longueur utile: 16 mm

Matière: Aluminium

Largeur des appartements SW2: 4 mm

Ventouse plate (ronde)

PFYN 50 PU-55 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.01.00119

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00119>



PFG 50 PU-55 N008

Réf. article.:10.01.01.00057

Dimensions: 50

Matière: Polyuréthane PU

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A