

Ventosa plana (redonda)

PFYN 35 FPM-65 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.01.00131

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00131>


Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Ventosas planas PFYN > PFYN 35 FPM-65 G1/8-IG

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas



Tamaño: 35
Material de ventosa: Fluorocautchuc FPM
Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A
Condición de los materiales: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión: G1/8"-HE

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	3,50 mm
Dmax(S)	38 mm
Ds	35 mm
G1	G1/8"-HE
H	30 mm
LG1	9 mm
SW1	14 mm
Z (Carrera)	3 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	44 N
Tamaño	35
Material de ventosa	Fluorocautchuc FPM
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	6 g
Familia de productos	PFYN
Número de pliegues	0

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Ventosa plana (redonda)

PFYN 35 FPM-65 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.01.00131

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00131>

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SU 30

N° de artículo.:10.01.01.12889

Tamaño: 30

Margen de fijación: 27,0 ... 35,0 mm

Resistencia térmica: 80 °C

Piezas de repuesto



SA-NIP N007 G1/8-IG DN350

N° de artículo.:10.01.01.03523

Familia pezzon: N 007

Rosca G1: G1/8"-HE

Longitud L1: 24,5 mm

Longitud L: 16 mm

Longitud apropiada: 16 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio

Ancho a través de los pisos SW2: 4 mm

Ventosa plana (redonda)

PFYN 35 FPM-65 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.01.00131

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00131>



PFG 35 FPM-65 N007

N° de artículo.:10.01.01.00075

Tamaño: 35

Material de ventosa: Fluorocautchuc FPM

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas