Ventouse plate (ronde)

PFYN 6 SI-55 M5-AG

Réf. article.:10.01.01.00152

https://www.schmalz.com/10.01.01.00152

Page d’accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates PFYN > PFYN 6 SI-55 M5-AG

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses

- Dimensions: 6
- Matière: Silicone SI
- Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A
- Matière: Aluminium
- Raccord du vide: M5-M

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	2 mm
Dmax(S)	6,50 mm
Ds	6 mm
G1	M5-M
H	11,50 mm
LG1	4,50 mm
SW1	8 mm
Z (Course)	1 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	1,20 N
Volume	0,01 cm^3
Rayon de courbure (min) (convexe)	7,50 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	2 mm
Dimensions	6
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A

Ventouse plate (ronde)

PFYN 6 SI-55 M5-AG

Réf. article.:10.01.01.00152

https://www.schmalz.com/10.01.01.00152

Poids	1,10 g
Famille de produit	PFYN
Nombre de soufflets	0

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Pièces de rechange

SA-NIP N004 M5-AG DN200

Réf. article.:10.01.01.03526

Filetage G1: M5-M
Longueur L1: 13,5 mm
Longueur utile: 5 mm
Matière: Aluminium

PFG 6 SI-55 N004

Réf. article.:10.01.01.00028

Dimensions: 6
Matière: Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A
Propri: FDA-compatible