

## Ventouse plate (ronde) chimique

SGN 45 SI-60 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.01.00218

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00218>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour plusieurs branches > Ventouses plates SGN > SGN 45 SI-60 G1/4-AG

### Ventouse plate (ronde), manipulation de pièces présentant une résistance chimique élevée



Dimensions: 45

Matière: Silicone SI


Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord: G1/4-AG

Propri: FDA-compatible

### Données de construction



Attribut	Valeur
Dmax(S)	50 mm
dn	5,50 mm
Ds	44,20 mm
G1	G1/4"-M
H	31 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	5 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

### Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre de soufflets	0
Dimensions	45
Matière	Silicone SI
Force d'aspir.	50 N
Dureté de la matière [Shore A]	60 Shore A

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse plate (ronde) chimique

SGN 45 SI-60 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.01.00218

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00218>

de tuyau d'environ 2 m

### Pièces de rechange



#### SA-NIP N031 G1/4-AG DN550

Réf. article.:10.01.01.00327

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur utile: 5 mm

Matière: Aluminium



#### SG 45 SI-60 N031

Réf. article.:10.01.01.00220

Dimensions: 45

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Hauteur H: 26 mm