

Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N002 M3-AG DN70

Réf. article.:10.01.01.00314

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00314>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > SA-NIP N002 M3-AG DN70

Insert de raccordement de ventouse




Filetage G1: M3-M

Longueur L1: 6,5 mm

Longueur utile: 2 mm

Matière: Aluminium

Données de construction



Attribut	Valeur
D	1,50 mm
dn	0,70 mm
G1	M3-M
L	2 mm
L1	6,50 mm
L2	1,50 mm
LG1	3 mm
SW1	5 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 002
Matière	Aluminium
Poids	1 g

Accessoires

Contactez Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N002 M3-AG DN70

Réf. article.:10.01.01.00314

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00314>



PFG 1.5 NBR-CO-55 N002

Réf. article.:10.01.01.10336

Dimensions: 1,5

Matière: Caoutchouc nitrile NBR conducteur

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A



PFG 1.5 NBR-55 N002

Réf. article.:10.01.01.00002

Dimensions: 1,5

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A



PFG 1.5 SI-55 N002

Réf. article.:10.01.01.00022

Dimensions: 1,5

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Propri: FDA-compatible