

Ventouse plate (ronde)

PFG 80 VU1-72 N012

Réf. article.:10.01.01.00426

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00426>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation de tôles > PFG 80 VU1-72 N012

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses




Dimensions: 80

Matière: Vulkollan VU1

Dureté de la matière [Shore A]: 72 Shore A

Données de construction



Attribut	Valeur
d	12 mm
d1	25 mm
Dk	52,30 mm
Dmax(S)	86 mm
Ds	80 mm
H	25 mm
H2	12 mm
H3	17,50 mm
Z (Course)	6 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	80
Matière	Vulkollan VU1
Force d'aspir.	260 N
Volume	31,39 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	100 mm
Dureté de la matière [Shore A]	72 Shore A
Poids	34,80 g

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

PFG 80 VU1-72 N012

Réf. article.:10.01.01.00426

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00426>

Nombre de soufflets	0
Famille de produit	PFG

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité
 Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SA-NIP N012 G1/4-AG DN500

Réf. article.:10.01.01.10664

Famille d'insert: N 012

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur L1: 29,5 mm

Longueur L: 5 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 5 mm

Matière: Aluminium

Largeur des appartements SW2: 6 mm



SA-NIP N012 G1/4-IG DN600

Réf. article.:10.01.01.00528

Famille d'insert: N 012

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur L1: 29,5 mm

Longueur L: 15 mm

Longueur utile: 15 mm

Diamètre nominal dn: 6 mm

Matière: Aluminium

Largeur des appartements SW2: 6 mm