

Ventouse plate (ronde)

SG 10 SI-55 N025

Réf. article.:10.01.01.00601

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00601>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour plusieurs branches > SG 10 SI-55 N025

Ventouse plate (ronde)




Dimensions: 10

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Hauteur H: 13,5 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
d	3 mm
Dk	5 mm
Dmax(S)	11 mm
Ds	10 mm
H	13,50 mm
H2	8 mm
Z (Course)	2 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre de soufflets	0
Dimensions	10
Matière	Silicone SI
Force d'aspir.	4 N
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Famille de produit	SG

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SG 10 SI-55 N025

Réf. article.:10.01.01.00601

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00601>

Accessoires



SA-NIP N025 M5-AG DN200

Réf. article.:10.01.01.00318

Filetage G1: M5-M

Longueur utile: 3 mm

Matière: Aluminium