

## Ventouse plate (ronde)

SGP 30 NK-40 N033

Réf. article.:10.01.01.00787

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00787>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour films et papier > SGP 30 NK-40 N033

### Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.




Dimensions: 30

Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 40 Shore A

### Données de construction



Attribut	Valeur
d	11,20 mm
Dk	15,60 mm
Dmax(S)	32 mm
Ds	30 mm
H	22,20 mm
H2	15,70 mm
Z (Course)	2 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

### Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	19 N
Volume	3 cm <sup>3</sup>
Dimensions	30
Famille d'insert	N 033
Nombre de soufflets	0
Matière	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	40 Shore A

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse plate (ronde)

SGP 30 NK-40 N033

Réf. article.:10.01.01.00787

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00787>

Poids	3,10 g
Famille de produit	SGP

### Accessoires



#### SA-NIP N033 G1/4-AG DN550

Réf. article.:10.01.01.00818

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur utile: 5 mm

Matière: Aluminium



#### SA-NIP N033 G1/4-IG DN550

Réf. article.:10.01.01.00817

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur utile: 15 mm

Matière: Aluminium