

## Ventouse plate (ronde)

SPU 160 NBR-55 G1/2-IG TV

Réf. article.:10.01.01.01153

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01153>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation du bois > Ventouses plates SPU > SPU 160 NBR-55 G1/2-IG TV

### Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses




Dimensions: 160

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Raccord: G1/2"-F

### Données de construction



Attribut	Valeur
d	34 mm
d2	113 mm
Dmax(S)	170 mm
Ds	160 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/4"-M
G3	G1/8"-F
H	24,50 mm
H1	26 mm
L2	36,50 mm
LG1	13,50 mm
LG2	18 mm
LG3	9,50 mm
Z (Course)	8 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

### Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	1090 N
Force d'aspir. d2	600 N
Volume	142 cm <sup>3</sup>

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse plate (ronde)

SPU 160 NBR-55 G1/2-IG TV

Réf. article.:10.01.01.01153

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01153>

Rayon de courbure (min) (convexe)	350 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	9 mm
Dimensions	160
Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	440 g
Nombre de soufflets	0
Famille de produit	SPU

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité  
Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

### Accessoires



#### SU 160

Réf. article.:10.01.01.12438

Dimensions: 160

Plage de serrage: 150,0 ... 180,0 mm

Résistance thermique: 80 °C

### Pièces de rechange



#### TV G1/4-AG 13

Réf. article.:10.05.10.00061

Filetage G1: G1/4"-M

Filetage G2: G1/8"-F

Course ressort Z: 13 mm

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse plate (ronde)

SPU 160 NBR-55 G1/2-IG TV

Réf. article.:10.01.01.01153

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01153>



### DR-SPU 160 NBR-55

Réf. article.:10.01.01.01111

Dimensions: 160

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A