Ventouse plate (ronde)

SPU 125 NBR-55 G1/4-IG TV

Réf. article.:10.01.01.01157

https://www.schmalz.com/10.01.01.01157

Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses

- Dimensions: 125
- Matière: Caoutchouc nitrile NBR
- Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A
- Raccord: G1/4"-F

Données de construction



Attribut	Valeur
d	22 mm
d2	83 mm
Dmax(S)	132 mm
Ds	125 mm
G1	G1/4"-F
G2	G1/4"-M
G3	G1/8"-F
H	24,50 mm
H1	25,50 mm
L2	22 mm
LG1	13 mm
LG2	36 mm
LG3	6,50 mm
Z (Course)	7,50 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	660 N
Force d'aspir. d2	365 N
Volume	75,40 cm^3

Contactez Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SPU 125 NBR-55 G1/4-IG TV

Réf. article.:10.01.01.01157

https://www.schmalz.com/10.01.01.01157

Rayon de courbure (min) (convexe)	220 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	9 mm
Dimensions	125
Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	240 g
Nombre de soufflets	0
Famille de produit	SPU

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires

SU 120

Réf. article.:10.01.01.12437

Dimensions: 120
Plage de serrage: 115,0 ... 130,0 mm
Résistance thermique: 80 °C

Pièces de rechange

TV G1/4-AG 13

Réf. article.:10.05.10.00061

Filetage G1: G1/4"-M
Filetage G2: G1/8"-F
Course ressort Z: 13 mm

Ventouse plate (ronde)

SPU 125 NBR-55 G1/4-IG TV

Réf. article.:10.01.01.01157

https://www.schmalz.com/10.01.01.01157

DR-SPU 125 NBR-55

Réf. article.:10.01.01.01099

Dimensions: 125
Matière: Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A