

Ventouse plate (ronde)

SPU 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Réf. article.:10.01.01.01209

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01209>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation du bois > Ventouses plates SPU > SPU 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses




Dimensions: 250

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Raccord: G1/2"-F

Données de construction



Attribut	Valeur
d	34 mm
d2	203 mm
Dmax(S)	263 mm
Ds	252 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/2"-M
G3	G3/8"-F
H	25 mm
H1	65,50 mm
L2	76 mm
LG1	13,50 mm
LG2	39 mm
LG3	12 mm
Z (Course)	6,50 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	2650 N
Force d'aspir. d2	1940 N
Volume	371 cm ³

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SPU 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Réf. article.:10.01.01.01209

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01209>

Rayon de courbure (min) (convexe)	2200 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	12 mm
Dimensions	250
Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	1400 g
Nombre de soufflets	0
Famille de produit	SPU

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité
 Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SU 280

Réf. article.:10.01.01.12485

Dimensions: 280

Plage de serrage: 270,0 ... 300,0 mm

Résistance thermique: 80 °C

Pièces de rechange



TV G1/2-AG 13

Réf. article.:10.05.10.00038

Filetage G1: G1/2"-M

Filetage G2: G3/8"-F

Course ressort Z: 13 mm

Ventouse plate (ronde)

SPU 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Réf. article.:10.01.01.01209

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01209>



DR-SPU 250 NBR-55

Réf. article.:10.01.01.01094

Dimensions: 250

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A