

Ventouse plate (ronde)

PFYN 1 NBR-CO-55 M3-AG

Réf. article.:10.01.01.10375

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10375>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates PFYN > PFYN 1 NBR-CO-55 M3-AG

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses



Dimensions: 1


Matière: Caoutchouc nitrile NBR conducteur

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord du vide: M3-M

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	0,40 mm
Dmax(S)	1,20 mm
Ds	1 mm
G1	M3-M
H	3,60 mm
LG1	3 mm
SW1	5 mm
Z (Course)	0,10 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	0,03 N
Volume	0,00 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	2 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	2 mm
Dimensions	1
Matière	Caoutchouc nitrile NBR conducteur
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

PFYN 1 NBR-CO-55 M3-AG

Réf. article.:10.01.01.10375

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10375>

Poids	1 g
Famille de produit	PFYN
Nombre de soufflets	0

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité. Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Pièces de rechange



SA-NIP N001 M3-AG DN40

Réf. article.:10.01.01.00315

Filetage G1: M3-M

Longueur L1: 6 mm

Longueur utile: 2 mm

Matière: Aluminium



PFG 1 NBR-CO-55 N001

Réf. article.:10.01.01.10335

Dimensions: 1

Matière: Caoutchouc nitrile NBR conducteur

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A