

## Ventouse plate (ronde)

PFYN 35 NBR-CO-55 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.01.10388

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10388>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates PFYN > PFYN 35 NBR-CO-55 G1/8-AG

### Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses



Dimensions: 35


Matière: Caoutchouc nitrile NBR conducteur

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord du vide: G1/8"-M

### Données de construction



Attribut	Valeur
dn	2,40 mm
Dmax(S)	38 mm
Ds	35 mm
G1	G1/8"-M
H	19 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Course)	3 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

### Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	44 N
Volume	2,70 cm <sup>3</sup>
Rayon de courbure (min) (convexe)	50 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm
Dimensions	35
Matière	Caoutchouc nitrile NBR conducteur
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse plate (ronde)

PFYN 35 NBR-CO-55 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.01.10388

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10388>

Poids	10,60 g
Famille de produit	PFYN
Nombre de soufflets	0

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

### Accessoires



#### SU 30

Réf. article.:10.01.01.12889

Dimensions: 30

Plage de serrage: 27,0 ... 35,0 mm

Résistance thermique: 80 °C

### Pièces de rechange



#### SA-NIP N007 G1/8-AG DN240

Réf. article.:10.01.01.03531

Famille d'insert: N 007

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur L1: 21 mm

Longueur L: 5 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 2,4 mm

Matière: Aluminium

Largeur des appartements SW2: 4 mm

## Ventouse plate (ronde)

PFYN 35 NBR-CO-55 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.01.10388

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10388>



**PFY 35 NBR-CO-55 N007**

Réf. article.:10.01.01.10340

Dimensions: 35

Matière: Caoutchouc nitrile NBR conducteur

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A