

Ventouse plate (ronde)

SGP 34 NK-40 N033

Réf. article.:10.01.01.10829

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10829>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour films et papier > SGP 34 NK-40 N033

Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.




Dimensions: 34

Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 40 Shore A

Données de construction



Attribut	Valeur
d	11,20 mm
Dk	15,20 mm
Dmax(S)	37,50 mm
Ds	34 mm
H	23 mm
H2	16,80 mm
Z (Course)	2,20 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	25 N
Volume	3,70 cm ³
Dimensions	34
Famille d'insert	N 033
Nombre de soufflets	0
Matière	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	40 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SGP 34 NK-40 N033

Réf. article.:10.01.01.10829

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10829>

Poids 5,60 g

Famille de produit SGP

Accessoires



SA-NIP N033 G1/4-AG DN550

Réf. article.:10.01.01.00818

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur utile: 5 mm

Matière: Aluminium



SA-NIP N033 G1/4-IG DN550

Réf. article.:10.01.01.00817

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur utile: 15 mm

Matière: Aluminium

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de