

Ventouse plate (ronde)

PFG 15 HT1-60 N005

Réf. article.:10.01.01.11162

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11162>

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses




Dimensions: 15

Matière: Matière haute température HT1

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Propriété de la matière: laisse peu de marque

Données de construction



Attribut	Valeur
d	4,50 mm
d1	7,80 mm
Dk	12,20 mm
Dmax(S)	17,50 mm
Ds	15 mm
H	8 mm
H2	2,60 mm
Z (Course)	1,90 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	9 N
Volume	0,43 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	12,50 mm
Dimensions	15
Famille d'insert	N 005
Matière	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60 Shore A
Poids	0,70 g

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

PFG 15 HT1-60 N005

Réf. article.:10.01.01.11162

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11162>

Famille de produit

PFG

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SA-NIP N005 G1/8-AG DN200

Réf. article.:10.01.01.03529

Famille d'insert: N 005

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur L1: 17,5 mm

Longueur L: 5 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 2 mm

Matière: Aluminium



SA-NIP N005 G1/8-IG DN200

Réf. article.:10.01.01.03521

Famille d'insert: N 005

Filetage G1: G1/8"-F

Longueur L1: 20,5 mm

Longueur L: 16 mm

Longueur utile: 16 mm

Diamètre nominal dn: 2 mm

Matière: Aluminium