

Ventouse plate (ronde)

SHFN 85 NK-45 G1/4-IG MOS

Réf. article.:10.01.01.11778

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11778>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates SHFN > SHFN 85 NK-45 G1/4-IG MOS

Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique



Dimensions: 85


Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord: G1/4-IG

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	50 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	89 mm
Ds	85 mm
G1	G1/4"-F
H	37,20 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	4 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	85
Matière	Caoutchouc naturel NK
Force d'aspir. d2	175 N
Force d'aspir.	300 N
Force latérale	210 N
Volume	20,80 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	176 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SHFN 85 NK-45 G1/4-IG MOS

Réf. article.:10.01.01.11778

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11778>

Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Nombre de soufflets	0
Poids	45,50 g
Famille de produit	SHFN

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Force de rupture : La force de rupture est réduite de 40 % pour les modèles en caoutchouc naturel Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07


Réf. article.:10.07.01.00211

Diamètre extérieur D: 15 mm

Longueur L: 0,8 mm

Matière: Laiton / Inox

Pièces de rechange



SA-NIP N041 G1/4-IG DN440

Réf. article.:10.01.01.11822

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur utile: 15 mm

Matière: Aluminium

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SHFN 85 NK-45 G1/4-IG MOS

Réf. article.:10.01.01.11778

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11778>



DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE

Réf. article.:10.01.06.01720

Diamètre extérieur D: 60 mm

Diamètre intérieur d: 50 mm

Hauteur H: 5 mm

Type de matière: Mousse S, Hauteur 5 mm

Matière: EPDM

Dureté de la matière [Shore A]: 15 Shore A

avec: Adhésif d'un côté



SHF 85 NK-45 N041 MOS

Réf. article.:10.01.01.11774

Dimensions: 85

Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A