

## Ventouse en cloche (ovale)

SAOG-S 60x20 NBR-60 G3/8-IG

Réf. article.:10.01.01.12253

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12253>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation de tôles > Ventouses cloches SAOG-S > SAOG-S 60x20 NBR-60 G3/8-IG

### Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées



Dimensions (LxB): 60x20

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Matière: Laiton nickelé

Raccord: G3/8-IG

### Données de construction



| Attribut   | Valeur   |
|------------|----------|
| Bmax(S)    | 25,80 mm |
| Bs         | 20,90 mm |
| dn         | 6 mm     |
| G1         | G3/8"-F  |
| H          | 28,50 mm |
| LG1        | 9 mm     |
| Lmax(S)    | 65,80 mm |
| Ls         | 60,90 mm |
| SW1        | 22 mm    |
| Z (Course) | 5 mm     |

### Données techniques

| Attribut                          | Valeur                 |
|-----------------------------------|------------------------|
| Force d'aspir.                    | 56 N                   |
| Force latérale                    | 45 N                   |
| Force latérale surface huileuse   | 30 N                   |
| Volume                            | 4 cm <sup>3</sup>      |
| Rayon de courbure (min) (convexe) | 12,50 mm               |
| Diamètre de tuyau int (recom.)    | 4 mm                   |
| Dimensions (LxB)                  | 60 x 20                |
| Matière                           | Caoutchouc nitrile NBR |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse en cloche (ovale)

SAOG-S 60x20 NBR-60 G3/8-IG

Réf. article.:10.01.01.12253

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12253>

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Nombre de soufflets | 0       |
| Poids               | 40,70 g |
| Famille de produit  | SAOG-S  |

### Pièces de rechange



#### DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL

Réf. article.:10.07.08.00094

pour: G1/8

Diamètre extérieur D: 13,8 mm

Diamètre intérieur d: 10,2 mm

Matière: Aluminium



#### ERW-S G1/8-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.08.04.00077

Filetage G1: G1/8"-M

Filetage G2: G3/8"-F

Longueur L: 20,5 mm