

Ventouse plate (ronde)

SGP 30 HT1-60 N033

Réf. article.:10.01.01.12395

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12395>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour films et papier > SGP 30 HT1-60 N033

Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.




Dimensions: 30

Matière: Matière haute température HT1

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Propriété de la matière: laisse peu de marque

Données de construction



Attribut	Valeur
d	11,20 mm
Dk	15,60 mm
Dmax(S)	32 mm
Ds	30 mm
H	22,20 mm
H2	15,70 mm
Z (Course)	2 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	19 N
Volume	3 cm ³
Dimensions	30
Famille d'insert	N 033
Nombre de soufflets	0
Matière	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Ventouse plate (ronde)

SGP 30 HT1-60 N033

Réf. article.:10.01.01.12395

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12395>

Poids	3,10 g
Famille de produit	SGP
