

Ventouse plate (ronde)

SGP 20 FPM-65 N016

Réf. article.:10.01.01.12909

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12909>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour films et papier > SGP 20 FPM-65 N016

Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.




Dimensions: 20

Matière: Caoutch fluoré FPM

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Données de construction



Attribut	Valeur
d	4,50 mm
Dk	11 mm
Dmax(S)	22 mm
Ds	20 mm
H	10,40 mm
H2	7,10 mm
Z (Course)	1,50 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	8,50 N
Volume	0,60 cm ³
Dimensions	20
Famille d'insert	N 016
Nombre de soufflets	0
Matière	Caoutch fluoré FPM
Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Ventouse plate (ronde)

SGP 20 FPM-65 N016

Réf. article.:10.01.01.12909

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12909>

Poids	1,50 g
Famille de produit	SGP
