Ventouse plate (ovale)

SPLO 100x32 NBR-55 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.05.00002

https://www.schmalz.com/10.01.05.00002

Ventouse plate (ovale) pour les pièces étroites et courbes

- Dimensions (LxB): 100 x 32
- Matière: Caoutchouc nitrile NBR
- Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A
- Raccord: G1/4"-F
- Hauteur H: 14 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
Bk	30 mm
Bmax(S)	34 mm
Bs	32 mm
d3	5,30 mm
G1	G1/4"-F
H	14 mm
H2	6 mm
LG1	6 mm
Lk	125,80 mm
Lmax(S)	102 mm
Ls	100 mm
X1	112 mm
Z (Course)	2 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	134 N
Volume	10,73 cm^3
Rayon de courbure (min) (convexe)	50 mm

Contactez Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ovale)

SPLO 100x32 NBR-55 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.05.00002

https://www.schmalz.com/10.01.05.00002

Nombre de soufflets	0
Dimensions (LxB)	100 x 32
Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Poids	180 g
Famille de produit	SPLO

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité