

Ventouse plate (ovale)

SGO 7x3.5 NBR-CO-55 N003

Réf. article.:10.01.05.00224

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00224>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (ovales) > SGO 7x3.5 NBR-CO-55 N003

Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées




Dimensions (LxB): 7 x 3.5

Matière: Caoutchouc nitrile NBR conducteur

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Données de construction



Attribut	Valeur
Bmax(S)	4,50 mm
Bs	3,50 mm
d	1,50 mm
dn	1,50 mm
Dk	6 mm
Lmax(S)	7,50 mm
Ls	7 mm
H	6 mm
H2	1,50 mm
Z (Course)	0,80 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	1 N
Dimensions (LxB)	7 x 3.5
Matière	Caoutchouc nitrile NBR conducteur
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	0,10 g
Famille de produit	SGO

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ovale)

SGO 7x3.5 NBR-CO-55 N003

Réf. article.:10.01.05.00224

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00224>

Accessoires



SA-NIP N003 M3-AG DN100

Réf. article.:10.01.01.00316

Filetage G1: M3-M

Longueur L1: 7,5 mm

Longueur utile: 2 mm

Matière: Aluminium