

## Ventouse plate (ovale)

SGON 75x25 HT1-60 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.05.00424

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00424>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (ovales) > Ventouses plates SGON > SGON 75x25 HT1-60 G1/4-IG

### Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées



Dimensions (LxB): 75 x 25

Matière: Matière haute température HT1


Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Propriété de la matière: laisse peu de marque

Matière: Aluminium

Raccord: G1/4"-F

### Données de construction



| Attribut   | Valeur   |
|------------|----------|
| Bmax(S)    | 27,50 mm |
| Bs         | 25 mm    |
| dn         | 3,50 mm  |
| G1         | G1/4"-F  |
| H          | 36 mm    |
| LG1        | 12 mm    |
| Lmax(S)    | 77 mm    |
| Ls         | 75 mm    |
| SW1        | 17 mm    |
| Z (Course) | 2,80 mm  |

Remarque : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3

### Données techniques

| Attribut                          | Valeur                        |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Force d'aspir.                    | 78,30 N                       |
| Volume                            | 5,86 cm <sup>3</sup>          |
| Rayon de courbure (min) (convexe) | 30 mm                         |
| Diamètre de tuyau int (recom.)    | 6 mm                          |
| Dimensions (LxB)                  | 75 x 25                       |
| Nombre de soufflets               | 0                             |
| Matière                           | Matière haute température HT1 |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse plate (ovale)

SGON 75x25 HT1-60 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.05.00424

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00424>

Dureté de la matière [Shore A] 60 Shore A

Poids 26,40 g

Famille de produit SGON

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

### Pièces de rechange



#### SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

Réf. article.:10.01.05.00121

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur L1: 25 mm

Longueur utile: 15 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium



#### ZOKL 15-18

Réf. article.:10.07.10.00033

Plage de serrage: 15,0 ... 18,0 mm


Matière: Acier galvanisé

## Ventouse plate (ovale)

SGON 75x25 HT1-60 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.05.00424

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00424>



### SGO 75x25 HT1-60 N023

Réf. article.:10.01.05.00441

Dimensions (LxB): 75 x 25

Matière: Matière haute température HT1

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Propriété de la matière: laisse peu de marque



### ZOKL 15-18

Réf. article.:10.07.10.00033

Plage de serrage: 15,0 ... 18,0 mm

Matière: Acier galvanisé